



MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information		Ekvivalentní příkon	
Patice	B22 [B22]		40 W
Značka vítěze ceny za design Reddot	Vítěz ceny za design Reddot 2016	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,7
Technický typ	6-40W	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	822-827 [nastavitelná teplá bílá]	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	470 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Mechanical and Housing	
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	78,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869648130100
Power (Rated) (Nom)	6 W		
Proud zdroje (jmen.)	37 mA		

MASTER LEDbulb


Objednací název produktu	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
EAN/UPC – výrobek	8718696481301
Objednací kód	48130100
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10

Materiál č. (12NC)	929001150602
Celková hmotnost (kus)	0,076 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

LED DT 6-40W B22 A60 CL

Fotometrické údaje

