

# MASTER LEDbulb

## MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

### Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem  $-20^{\circ}\text{C}$  og  $45^{\circ}\text{C}$  omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	B22 [B22]
Normeret levetid	25.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	822-827 [tunable warm white]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)

Lyseffekt (nominel) (nom.)	78,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	6 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	37 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W

# MASTER LEDbulb

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V

## Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

## Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

## Godkendelse og anvendelsesområde



Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	6 kWh

EyeComfort	Ja
------------	----

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Det fulde produktnavn	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Full EOC	871869648130100
Beskrivelse af lokal kode	2057803708
Ordrekode	48130100
Materialenr. (12NC)	929001150602
Lokal ordrekode	2057803708
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696481301
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696481318

## Målskitse




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Product
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

# MASTER LEDbulb

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

