



MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb -lamppujen tuottama hehkuva, himmennettävä valo luo kutsuvan ja lämpimän tunnelman. Tämä tekee niistä ihanteellisen ratkaisun yleisvalaistukseen mm. hotelleihin ja ravintoloihin. Lampun ainutlaatuinen muotoilu antaa valoa kaikkiin suuntiin (ympärisäteilevä), mikä tekee lampusta erinomaisen vaihtoehdon tavallisille hekulampuille. Lamppu sopii julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin tai portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDbulb säästää paljon energiaa ja pienentää ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. Lamppu sopii valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin. MASTER LEDbulb -lamppuja voidaan käyttää useimpien markkinoilla olevien nousevaa aaltoa leikkaavien himmentimien kanssa, mikä entisestään lisää niiden energiansäästöä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	B22 [B22]
ReddotDesign Award Winner -merkintä	Reddot design Award 2016 -palkinnon voittaja
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Tekninen tyyppi	6-40W
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [säädettävä lämmin valkoinen]
Valovirta (nim.)	470 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2200-2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	78,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lampun virta (nim.)	37 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V
Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	85 °C

MASTER LEDbulb

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
--------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Soveltuu korostusvalaistukseen	No
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869648130100
Tilastuotteen nimi	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
EAN/UPC – tuote	8718696481301
Tilaukoodi	48130100
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001150602
Nettopaino (kappale)	0,076 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Operating temperature range is between -20°C and 45°C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Mittapiirros



LED DT 6-40W B22 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Valonjakotiedot



MASTER LEDbulb

