

MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulbs varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen och då särskilt öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljus kvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden.

Produktdata

Allmän information	
Socket	B22 [B22]
Vinnare av Red Dot Design Award-märkning	Vinnare av Red Dot design award 2016
Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	8.5-60W
Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [inställbart varmvitt]
Ljusflöde (nom)	806 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2200-2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Lampström (nom)	45 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Effektfaktor (nom)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	110 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampans ytbehandling	Klar (CL)
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
Energisparande produkt	Yes

MASTER LEDbulb


Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869648134900
Beställningsproduktnamn	MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
EAN/UPC – Produkt	8718696481349

Beställningsnummer	48134900
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001150732
Nettovikt (stycke)	0,076 kg

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus



Måttskiss



LED DT 9-60W B22 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriska data



MASTER LEDbulb

