



MASTER LEDbulbs

MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

Dòng sản phẩm MASTER LEDbulbs mang đến hiệu ứng điều chỉnh độ sáng, tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng chung của khách sạn. Đèn có thiết kế độc đáo, tỏa ra ánh sáng ấm theo mọi hướng, trở thành phương án thay thế tối ưu cho đèn sợi đốt. Đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên. Tương thích với các bộ đèn hiện có, sử dụng dui E27, dễ dàng thay thế cho bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, MASTER LEDbulb còn tiết kiệm lượng năng lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng. Có thể sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến nhất, vừa mang đến hiệu suất cao hơn, vừa giúp tạo nên bầu không khí như ý muốn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Đế dui đèn	B22 [B22]
Dấu sản phẩm giành giải thưởng thiết kế Reddot	Đạt Giải thưởng Thiết kế Reddot 2016
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	8.5-60W
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	822-827 [trắng ấm tinh chỉnh được]
Quang thông (Danh định)	806 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	806 lm
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2200-2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	94 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) 70 %	
Thông số vận hành và điện	
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Công suất (Định mức) (Danh định)	8.5 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	45 mA
Công suất tương đương	60 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	110 °C

MASTER LEDbulbs

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Có

Cơ khí và bộ vỏ

Lớp hoàn thiện bóng đèn Trong suốt

Phê duyệt và Ứng dụng

Nhãn tiết kiệm năng lượng (EEL) A+

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng Có

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn Không

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 9 kWh

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 871869648134900

Tên sản phẩm khác MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

EAN/UPC - Sản phẩm 8718696481349

Mã đơn hàng 929001150732

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài 10


Số vật liệu (12 chữ số) 929001150732

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) 0,076 kg

Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và đuôi đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm



Bản vẽ kích thước



LED DT 9-60W B22 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDbulbs

