



MASTER LED Estándar

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz. Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [tunable warm white]
Flujo luminoso	470 lm

Designación de color	Blanco cálido (WW)
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	78,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	6 W

MASTER LEEstándar

Corriente de lámpara (nom.)	37 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
EyeComfort	Sí

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Full EOC	871869648128800
Código de pedido	48128800
Código 12NC	929001150802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696481288
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696481295

Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEEstándar

