

MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую атмосферу, что делает их идеальным решением для применения в индустрии гостеприимства. Благодаря уникальной конструкции ламп, теплый свет распространяется во всех направлениях, что делает их прекрасной заменой лампам накаливания. Такие лампы отлично подходят для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDbulb совместима со светильниками с патроном E27 и разработана специально для замены ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя расходы на обслуживание без снижения качества освещения. Лампы могут использоваться с большинством современных типов диммеров, что позволяет увеличить энергоэффективность, создавая при этом комфортную атмосферу.

Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20°C and 45°C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Номинальный срок службы	25 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Код цвета	822-827 [tunable warm white]
Светоотдача	470 лм

Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Эффективность (номинальная) (ном.)	78,00 лм/В
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz

MASTER LEDbulb

Энергопотребление	6 В
Ток лампы (ном.)	37 mA
Эквивалент мощности	40 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	220–240 Вt

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	A60 [A 60 мм]


Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
EyeComfort	Да

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Полное название продукта	MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL
Полный код продукта	871869648128800
Код заказа	929001150802
Материал № (12NC)	929001150802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696481288
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696481295

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	60 мм	110 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb

