



# MASTER LEDbulb Glühlampenform

## MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen  |                              | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.) |              |
|---------------------------|------------------------------|--|--------------|
| Socket                    | E27 [E27]                    |  |              |
| Nennlebensdauer           | 25'000 Stunde(n)             |  |              |
| Schaltzyklus              | 50'000                       |  |              |
| Beleuchtungstechnologie   | LED                          |  |              |
| EU RoHS-konform           | Ja                           |  |              |
| Lichttechnische Daten     |                              | Betrieb und Elektrik                                   |              |
| Farbcode                  | 822-827 [tunable warm white] | Netzfrequenz   | 50 to 60 Hz  |
| Lichtstrom                | 806 lm                       | Eingangsfrequenz                                       | 50 bis 60 Hz |
| Lichtfarbe                | Warmweiß (WW)                | Energieverbrauch                                       | 8.5 W        |
| Nennlichtausbeute (nom.)  | 94 lm/W                      | Lampenstrom (Nom)                                      | 45 mA        |
| Farbkonsistenz            | <6                           | Äquivalente Leistung                                   | 60 W         |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 80                           | Startzeit (Nom)  | 0.5 s        |
|                           |                              | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                             | 0.5 s        |
|                           |                              | Leistungsfaktor (Bruchteil)                            | 0.7          |
|                           |                              | Spannung (Nom)   | 220-240 V    |

# MASTER LEDbulb Glühlampenform

## Temperatur

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Gehäusetemperatur (Nom) | 110 °C |
|-------------------------|--------|

## Lichtregelung und Dimmen

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

## Mechanik und Gehäuse

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kolbenausführung | Klar          |
| Kolbenform       | A60 [A 60 mm] |


## Genehmigung und Anwendung

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Energiesparendes Produkt        | Ja    |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung  | Nein  |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 9 kWh |
| EyeComfort                      | Ja    |

## Produktdaten

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Produktname             | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL    |
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL |
| Gesamt-Produktcode              | 871869648132500                      |
| Bestellcode                     | 48132500                             |
| Material-Nr. (12NC)             | 929001150932                         |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                    |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696481325                        |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10                                   |
| EAN Umverpackung                | 8718696481332                        |

## Abmessungsskizzen



| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 mm | 110 mm |

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

## MASTER LEDbulb Glühlampenform

