



# MASTER LED Estándar

## MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz. Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

### Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between  $-20^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$  ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27 [E27]	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	94 lm/W
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Consistencia del color	<6
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Conforme con EU RoHS	Sí	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	822-827 [tunable warm white]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	806 lm	Consumo de energía	8,5 W

# MASTER LEEstándar

Corriente de lámpara (nom.)	45 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	110 °C
---------------------------	--------

## Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]

## Aprobación y aplicación


Producto de ahorro de energía	Sí
-------------------------------	----

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	9 kWh
EyeComfort	Sí

## Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Full EOC	871869648132500
Código de pedido	48132500
Código 12NC	929001150932
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696481325
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696481332

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

## MASTER LEEstándar

