



Master LED lámpák

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

A MASTER LEDbulb lámpák szabályozható fényerővel rendelkeznek, lehetővé téve a kellemes, alkalomhoz illő hangulatú környezet kialakítását, és így módon ideálisak általános világítási célokra a vendéglátóiparban, pl. szállodákban, éttermekben. Egyedi kialakításuknak köszönhetően minden irányba meleg fényt sugároznak, így a hagyományos izzólámpák valós alternatívái. Különösen alkalmasak közlekedő területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak megvilágítására, ahol folyamatos fényre van szükség. A MASTER LEDbulb az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilis, és a hagyományos izzók kiváltására szolgál. Használata jelentős energiamegtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít, kifogástalan fényminőség mellett. A legmodernebb fényerő-szabályozókkal használva további energiamegtakarítás érhető el, fokozva az energiahatékonyságot, a kívánt hangulatú környezet megteremtése mellett.

Figyelmeztetések és biztonság

- -20°C és 45°C környezeti hőmérséklet között
- használható
- Használata beltéri környezetben ajánlott
- olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm
- szabad tér van a fényforrás és a ház között.
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Termék adatok


Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	822-827 [tunable warm white]
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	94 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80


Master LED lámpák

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	8,5 W
Fényforrás árama (névleges)	45 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	220–240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	110 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Méretezett rajza



Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	9 kWh
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Teljes terméknév	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
Full EOC	871869648132500
Rendelési kód	48132500
Cikkszám (12NC)	929001150932
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696481325
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696481332

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Master LED lámpák

