



MASTER LEDbulb

MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

A MASTER GLOW LEDbulb A60 7W proporciona um brilho regulável para obter um ambiente convidativo, e o seu design único irradia uma luz acolhedora em todas as direcções, tornando-a uma verdadeira alternativa à lâmpada incandescente. A MASTER LEDbulb A55 6W fornece uma luz suave e quente regulável. As MASTERLEDbulbs são particularmente adequadas a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, onde a luz está sempre acesa. Compatível com instalações com um casquilho E27 e concebido para substituição de lâmpadas incandescentes de 40W, as MASTER LEDbulbs possibilitam enormes poupanças de energia e minimizam o custo de manutenção sem comprometer a qualidade da luz. Pode ser utilizado em conjunto com a maioria dos interruptores de regulação de luz de última geração, permitindo poupanças adicionais que ajudarão os proprietários de estabelecimentos de hotelaria a recuperar o investimento ao fim de um ano.

Dados do produto

Informações gerais		Consistência da cor	
Casquilho	E27 [E27]		<6
Marca Vencedor do prémio de design Reddot	Vencedor do prémio de design Reddot 2016	Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Vida útil nominal (Nom.)	25000 h	Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Ciclo de comutação	50000X	Dados elétricos e de funcionamento	
Tipo técnico	8.5-60W	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Dados técnicos de luminosidade		Power (Rated) (Nom)	8.5 W
Código da cor	822-827 [branco quente regulável]	Corrente de lâmpada (Nom.)	45 mA
Fluxo luminoso (Nom.)	806 lm	Potência equivalente	60 W
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	806 lm	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Designação da cor	Warm White (WW)	Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2200-2700 K	Fator de potência (Nom.)	0,7
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	94 lm/W	Tensão (Nom.)	220-240 V

MASTER LEDbulb


Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	110 °C
Controles e regulação	
Regulável	true
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Não

Consumo de energia kWh/1000 h	9 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869648132500
Nome de produto da encomenda	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC – Produto	8718696481325
Código de encomenda	48132500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001150932
Peso líquido (Peça)	0,076 kg

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Desenho dimensional



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Dados fotométricos



MASTER LEDbulb

