



# MASTER LEDbulb

## MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую атмосферу, что делает их идеальным решением для применения в индустрии гостеприимства. Благодаря уникальной конструкции ламп, теплый свет распространяется во всех направлениях, что делает их прекрасной заменой лампам накаливания. Такие лампы отлично подходят для общественных мест, где освещение работает круглосуточно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDbulb совместима со светильниками с патроном E27 и разработана специально для замены ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя расходы на обслуживание без снижения качества освещения. Лампы могут использоваться с большинством современных типов диммеров, что позволяет увеличить энергоэффективность, создавая при этом комфортную атмосферу.

### Предупреждение и условия безопасности

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

### Данные о продукции

| Общая информация               |              |
|--------------------------------|--------------|
| Цоколь                         | E27 [E27]    |
| Номинальный срок службы        | 25 000 часов |
| Цикл переключения              | 50 000       |
| Осветительная технология       | LED          |
| Соответствие стандарту EU RoHS | Да           |

### Технические характеристики освещения

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Код цвета   | 822-827 [tunable warm white] |
| Светоотдача | 806 лм                       |

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Обозначение цвета                                                      | Теплый белый (WW) |
| Эффективность (номинальная) (ном.)                                     | 94 лм/Вт          |
| Постоянство цвета                                                      | <6                |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)                                        | 80                |
| Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %              |

### Эксплуатационные и электрические характеристики

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Частота сети    | 50 to 60 Hz |
| Входная частота | 50-60 Hz    |

MASTER LEDbulb

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Энергопотребление            | 8,5 В      |
| Ток лампы (ном.)             | 45 mA      |
| Эквивалент мощности          | 60 В       |
| Время включения (ном.)       | 0,5 s      |
| Время прогрева до 60 % света | 0,5 s      |
| Коэффициент мощности (доля)  | 0,7        |
| Напряжение (ном.)            | 220–240 Вт |

Температура

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Температура корпуса максимальная (ном.) | 110 °C |
|-----------------------------------------|--------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Возможность диммирования | Да |
|--------------------------|----|

Механические компоненты и корпус

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Финишная обработка колбы | Прозрачный    |
| Форма колбы              | A60 [A 60 мм] |

Соответствие требованиям и область применения


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Энергосберегающий продукт | Да |
|---------------------------|----|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Подходит для акцентного освещения | Нет   |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч  | 9 kWh |
| EyeComfort                        | Да    |

Данные об изделии

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Название продукта для заказа          | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL |
| Полное название продукта              | MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL |
| Полный код продукта                   | 871869648132500                   |
| Код заказа                            | 929001150932                      |
| Материал № (12NC)                     | 929001150932                      |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                                 |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718696481325                     |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 10                                |
| EAN/UPC — короб                       | 8718696481332                     |

Чертеж размеров



| Product                           | D     | C      |
|-----------------------------------|-------|--------|
| MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL | 60 мм | 110 мм |

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

## MASTER LEDbulb

