



MASTER LEDbulbs

MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Dòng sản phẩm MASTER LEDbulbs mang đến hiệu ứng điều chỉnh độ sáng, tạo bầu không khí ấm áp, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng chung của khách sạn. Đèn có thiết kế độc đáo, tỏa ra ánh sáng ấm theo mọi hướng, trở thành phương án thay thế tối ưu cho đèn sợi đốt. Đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, cầu thang, nơi bật đèn thường xuyên. Tương thích với các bộ đèn hiện có, sử dụng dui E27, dễ dàng thay thế cho bóng đèn sợi đốt. Ngoài ra, MASTER LEDbulb còn tiết kiệm lượng năng lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì mà vẫn đảm bảo chất lượng ánh sáng. Có thể sử dụng cùng với hầu hết các bộ điều chỉnh độ sáng tiên tiến nhất, vừa mang đến hiệu suất cao hơn, vừa giúp tạo nên bầu không khí như ý muốn.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định) 70 %	
Đế dui đèn	E27 [E27]		
Dấu sản phẩm giành giải thưởng thiết kế Reddot	Đạt Giải thưởng Thiết kế Reddot 2016		
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h		
Chu kỳ bật/tắt	50000X		
Loại kỹ thuật	8.5-60W		
Thông số kĩ thuật ánh sáng		Thông số vận hành và điện	
Mã màu	822-827 [trắng ấm tinh chỉnh được]	Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Quang thông (Danh định)	806 lm	Công suất (Định mức) (Danh định)	8.5 W
Quang thông (Định mức) (Danh định)	806 lm	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	45 mA
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)	Công suất tương đương	60 W
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2200-2700 K	Thời gian khởi động (Danh định)	0.5 s
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	94 lm/W	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	0.5 s
Độ đồng nhất màu sắc	<6	Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80	Điện áp (Danh định)	220-240 V
		Nhiệt độ	
		Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	110 °C

MASTER LEDbulbs


Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A+
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	9 kWh

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869648132500
Tên sản phẩm khác	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696481325
Mã đơn hàng	929001150932
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	10
Số vật liệu (12 chữ số)	929001150932
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,076 kg

Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và đuôi đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm



Bản vẽ kích thước



LED DT 9-60W E27 A60 CL

Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDbulbs

