



# PL-L

## 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1

Las lámparas LED Philips InstantFit hacen el cambio a LED desde CFL tan fácil como cambiar un foco. Con su gran variedad de temperaturas de color, las lámparas LED InstantFit son un replazo rápido y efectivo para las lámparas fluorescentes compactas.

### Datos del producto


| Información general                             |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Tapa-base                                       | 2G11 [2G11]                |
| Vida útil nominal                               | 40,000 hora(s)             |
| Ciclo del interruptor                           | 50,000                     |
| Lighting Technology                             | LED                        |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Si                         |
| Información técnica sobre la luz                |                            |
| Código de color                                 | 840 [CCT of 4000K]         |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 160 °                      |
| Flujo luminoso                                  | 2,100 lm                   |
| Temperatura de color correlacionada             | 4000 K                     |
| Consistencia de color                           | < 6                        |
| Índice de producción de color (IRC)             | 82                         |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %                       |
| Operación y aspectos eléctricos                 |                            |
| Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz                |
| Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz                 |
| Consumo de energía                              | 16.5 W                     |
| Tiempo de inicio (nominal)                      | 0.5 s                      |
| Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | Luz completa al instante s |

| Factor de potencia (fracción)   | 0.9                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje (nominal)               | 120-277 V                                                                  |
| Temperatura                     |                                                                            |
| Rango de temperatura ambiente   | -20 °C a 45 °C                                                             |
| T° estuche máxima (nominal)     | 65 °C                                                                      |
| Controles y atenuación          |                                                                            |
| Regulable                       | No                                                                         |
| Aprobación y aplicación         |                                                                            |
| Producto de ahorro de energía   | Sí                                                                         |
| Apto para iluminación acentuada | No                                                                         |
| Marcas de aprobación            | Marcado CE Certificado UL<br>Conformidad con RoHS Certificado<br>KEMA Keur |
| Consumo de energía kWh/1000 h   | 21 kWh                                                                     |
| Información del producto        |                                                                            |
| Nombre del producto del pedido  | 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1                                                 |
| Nombre del producto completo    | 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1                                                 |
| Código del pedido               | 929001151504                                                               |
| N.º de material (12NC)          | 929001151504                                                               |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Código local                         | 456657       |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1            |
| EAN/UPC: producto/caja               | 046677456658 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 10           |

|                |                |
|----------------|----------------|
| EAN/UPC - Caja | 50046677456653 |
|----------------|----------------|

Plano de dimensiones




| Product                    | D1    | D2      | A1     | A2       | A3       |
|----------------------------|-------|---------|--------|----------|----------|
| 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1 | 33 mm | 43.6 mm | 564 mm | 570.6 mm | 570.6 mm |

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1



Spectral Power Distribution Colour - 16.5PL-LED/24-4000 IF 10/1

