



MR16 LED

7MR16/LED/S15/840/DIM AF2 10/1

Philips MR16 Dimmable LED Lamps provide ambient level light to illuminate hard to maintain applications. Increased transformer compatability allows for operation on a wider range of transformers. Available in dimmable and non-dimmable versions, these lamps are ideal for track and open recessed fixtures in retail, hospitality and residential spaces.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Durée de vie (nom.)	40000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	7-35W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	940 [TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	15 °
Répartition de la lumière	15D [Narrow beam]
Flux lumineux (nom.)	530 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3050 cd
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Angle de faisceau nominal	15 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	61,43 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm


Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Courant de la lampe (nom.)	720 mA
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	92 °C
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Produit écoénergétique	Yes
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	8 kWh
Certifications énergétiques	Energy Star

MR16 LED

Données de produit	
Nom du produit de la commande	7MR16/LED/S15/840/DIM AF2 10/1
EAN/CUP – Produit	046677461546
Code de commande	461541
Numérateur – Quantité par emballage	1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
Numéro de matériau (12NC)	929001152734
Poids net (pièce)	0.045 kg


Schéma dimensionnel




MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
7MR16/LED/S15/840/DIM AF2 10/1	51 mm	51 mm


Données photométriques



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D



MR16 LED

