



MASTER LEDtube InstantFit HF T8

MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requerimientos de luz más exigentes y desean maximizar el valor durante la vida útil. Los amplios ahorros de energía y la vida útil más prolongada dan como resultado un plazo de recuperación atractivo y beneficios en relación con el costo total de propiedad.

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIONES: La eficiencia energética general y la distribución de la luz de cualquier instalación que utiliza estas lámparas están determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto


Información general	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	160 °
Flujo luminoso	2.100 lm
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Consistencia de color	< 6

Índice de producción de color (IRC)	83
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	25000-80000 Hz
Frecuencia de entrada	25000-80000 Hz
Consumo de energía	18 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	Luz completa al instante s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nominal)	50-100 V

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
T° estuche máxima (nominal)	40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para iluminación acentuada	No
Marcas de aprobación	Marcado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA Keur
Consumo de energía kWh/1000 h	20 kWh

Plano de dimensiones




Datos fotométricos

120° / 180° / 120°

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8
Nombre del producto completo	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8
Full EOC	871869647127200
Código del pedido	929001155202
N.º de material (12NC)	929001155202
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696471272
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696471289

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8	25,6 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

