



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E14 [E14]	
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h	
Cycle d'allumage	50000X	
Type technique	4-25W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]	
Flux lumineux (nom.)	250 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm	
Couleur	Blanc chaud (WW)	
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	62,50 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	
Puissance (valeur nominale)	4 W	
Courant lampe (nom.)	35 mA	
Puissance équivalente	25 W	
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0,5 s
Facteur de puissance (nom.)		0,4
Tension (nom.)		220-240 V
Températures		
Température maximum du boîtier (nom.)		75 °C
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Non
Matériaux et finitions		
Finition de l'ampoule		Dépoli(e) (FR)
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		4 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871829178703700
Désignation Produit		CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

CorePro LEDcandle

Code barre produit (EAN)	8718291787037
Code de commande	78703700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10

Code industriel (12NC)	929001157502
Poids net (pièce)	0,040 kg



Schéma dimensionnel




LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Données photométriques




CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45



CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

