



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto

| Informações gerais       |            |
|--------------------------|------------|
| Casquilho                | E14 [ E14] |
| Vida útil nominal (Nom.) | 15000 h    |
| Ciclo de comutação       | 50000X     |
| Tipo técnico             | 4-25W      |

| Dados técnicos de luminosidade            |                      |
|---|----------------------|
| Código da cor                             | 827 [ CCT de 2700 K] |
| Fluxo luminoso (Nom.)                     | 250 lm               |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)           | 250 lm               |
| Designação da cor                         | Warm White (WW)      |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.)  | 2700 K               |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)      | 62,50 lm/W           |
| Consistência da cor                       | <6                   |
| Índice de restituição cromática (Nom.)    | 80                   |
| Llmf no final da vida útil nominal (Nom.) | 70 %                 |

| Dados elétricos e de funcionamento |            |
|------------------------------------|------------|
| Frequência de entrada              | 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                | 4 W        |
| Corrente de lâmpada (Nom.)         | 35 mA      |
| Potência equivalente               | 25 W       |
| Tempo de arranque (Nom.)           | 0,5 s      |

|  |           |
|--|-----------|
| Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) | 0,5 s     |
| Fator de potência (Nom.)                   | 0,4       |
| Tensão (Nom.)                              | 220-240 V |

| Temperatura             |       |
|-------------------------|-------|
| T-máxima na caixa (Nom) | 75 °C |

| Controles e regulação |     |
|-----------------------|-----|
| Regulável             | Não |

| Dados mecânicos e de revestimento |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Acabamento da lâmpada             | Frosted (FR) |

| Aprovação e aplicação                   |       |
|---|-------|
| Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) | A+    |
| Consumo de energia kWh/1000 h           | 4 kWh |


| Dados do produto             |   |
|------------------------------|---|
| Código do produto completo   | 871829178703700                           |
| Nome de produto da encomenda | CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45<br>FR |
| EAN/UPC – Produto            | 8718291787037                             |
| Código de encomenda          | 78703700                                  |

CorePro LEDcandle

|   |              |
|---|--------------|
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1            |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10           |
| N.º material (12NC)                       | 929001157502 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso líquido (Peça) | 0,040 kg |
|---------------------|----------|



Desenho dimensional




LED ND 4-25W E14 827 220-240V P45 FR

| Product                                | D     | C     |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Dados fotométricos




CorePro LEDlustre 4-25W E14 827 FR P45




CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

