



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E27 [E27]
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	4-25W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	827 [CCT de 2700 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	250 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	62,50 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.4
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	75 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871829178705100
Désignation Produit	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
Code barre produit (EAN)	8718291787051

CorePro LEDcandle

Code de commande	78705100
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001157602

Poids net (pièce)	0,040 kg
-------------------	----------



Schéma dimensionnel




LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Données photométriques




CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45



CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

