



# CorePro LEDcandle

## CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

### Dados do produto


<b>Informações gerais</b>		<b>Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)</b> 0.5 s	
Casquilho	E27 [ E27]	<b>Fator de potência (Nom.)</b>	0.4
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h	<b>Tensão (Nom.)</b>	220-240 V
Ciclo de comutação	50000X	<b>Temperatura</b>	
Tipo técnico	4-25W	<b>T-máxima na caixa (Nom)</b>	75 °C
<b>Dados técnicos de luminosidade</b>		<b>Controles e regulação</b>	
Código da cor	827 [ CCT de 2700 K]	<b>Regulável</b>	Não
Fluxo luminoso (Nom.)	250 lm	<b>Dados mecânicos e de revestimento</b>	
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	250 lm	<b>Acabamento da lâmpada</b>	Frosted (FR)
Designação da cor	Warm White (WW)	<b>Aprovação e aplicação</b>	
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K	<b>Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)</b>	A+
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,50 lm/W	<b>Consumo de energia kWh/1000 h</b>	4 kWh
Consistência da cor	<6	<b>Dados do produto</b>	
Índice de restituição cromática (Nom.)	80	<b>Código do produto completo</b>	871829178705100
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %	<b>Nome de produto da encomenda</b>	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR
<b>Dados elétricos e de funcionamento</b>		<b>EAN/UPC – Produto</b>	8718291787051
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	<b>Código de encomenda</b>	78705100
Power (Rated) (Nom)	4 W		
Corrente de lâmpada (Nom.)	35 mA		
Potência equivalente	25 W		
Tempo de arranque (Nom.)	0.5 s		

CorePro LEDcandle

Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001157602

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional




LED ND 4-25W E27 827 220-240V P45 FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Dados fotométricos




CorePro LEDlustre 4-25W E27 827 FR P45




CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

