



# MASTER Velas y Esféricas LED

## MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27 [E27]	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Consistencia del color	<6
Lighting Technology	LED	Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Conforme con EU RoHS	Sí	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Datos técnicos de la luz		Line Frequency	50 to 60 Hz
Código de color	822-827 [tunable warm white]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	470 lm	Consumo de energía	6 W

# MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	95 °C
---------------------------	-------

## Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	B38


## Aprobación y aplicación

Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

## Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Nombre completo del producto	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL
Full EOC	871869647479200
Código de pedido	47479200
Código 12NC	929001157902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696474792
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696474808

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	38 mm	112 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

## MASTER Velas y Esféricas LED

