



Velas y gotas LED versión estándar

LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45

Las velas LED versión estándar son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las velas incandescentes, halógenas y de ahorro. Ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento. La vela LED versión estándar es la vela perfecta para tus necesidades básicas de iluminación. Brinda una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso	350 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	95,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	4 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	90 °C

Controles y atenuación	
Regulable	No


Mecánica y carcasa	
Acabado de la luz	Blanco

Velas y gotas LED versión estándar

Forma del foco	P45 [P 45 mm]
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45
Nombre del producto completo	LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45
Full EOC	871869653110500



Código del pedido	929001160911
N.º de material (12NC)	929001160911
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696531105
Numerador: paquetes por caja externa	6
EAN/UPC - Caja	8718696531112

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45	45 mm	87 mm


Datos fotométricos



General Uniform Lighting - LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45

Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45

General uniform lighting - LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45



Light Distribution Diagram - LEDBulb 4-40W E27 3000K 220-240V P45

Velas y gotas LED versión estándar

