



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G53 [G53]
Номинальный срок службы	40 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	927
Угол пучка света (ном.)	24 °


Светоотдача	560 лм
Сила света (ном.)	2 900 cd
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	50,91 лм/В
Постоянство цвета	<3
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	560 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	- Hz
Входная частота	- Hz
Энергопотребление	11 В
Ток лампы (ном.)	1 300 mA
Эквивалент мощности	50 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	0,5 s
Коэффициент мощности (доля)	0,7
Напряжение (ном.)	12 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	AR111

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
EyeComfort	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Полное название продукта	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Полный код продукта	871869651488700
Код заказа	929001169802
Материал № (12NC)	929001169802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696514887
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696514894

Чертеж размеров





Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111 мм	62 мм

Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

