



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

Данные о продукции


Общая информация			
Цоколь	G53 [G53]	Светоотдача	620 лм
Номинальный срок службы	40 000 часов	Сила света (ном.)	2 900 cd
Цикл переключения	50 000	Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Осветительная технология	LED	Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Эффективность (номинальная) (ном.)	56,36 лм/В
Технические характеристики освещения		Постоянство цвета	<6
Код цвета	927	Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Угол пучка света (ном.)	24 °	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

MASTER LEDspot LV AR111

Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	560 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	~ Hz
Входная частота	~ Hz
Энергопотребление	11 В
Ток лампы (ном.)	1 300 mA
Эквивалент мощности	50 В
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	12 Вt
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	AR111



Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Полное название продукта	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D
Полный код продукта	871869651508200
Код заказа	929001169808
Материал № (12NC)	929001169808
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696515082
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696515099

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D	111 мм	62 мм

Фотометрические данные



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 24D

