



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitälaitte mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G53 [G53]	Värimerkki	Valkoinen (WH)
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia	Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Sytytys	50 000	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	52,73 lm/W
Lighting Technology	LED	Väriyhtenäisyys	<3
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valaistuksen tekniset tiedot		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]	Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	580 lm
Keilakulma (nim.)	24 °	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valovirta	580 lm	Viivatiheys	- Hz
Valovoima (nim.)	3 000 cd	Syöttötaajuus	- Hz
		Virrankulutus	11 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	1 300 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	AR111
Merkinnot ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä

Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D
Full EOC	871869651490000
Paikallisen koodin kuvaus	4720233
Tilauskoodi	51490000
Tuotekoodi (12NC)	929001169902
Paikallinen koodi	4720233
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696514900
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696514917

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm


Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111


Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 24D

MASTER LEDspot LV AR111

