

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D

### Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung	
Đế dui đèn	G53 [ G53]
Tuổi thọ danh định (Danh định)	40000 h
Chu kỳ bật/tắt	50000X
Loại kỹ thuật	11-50W
Thông số kĩ thuật ánh sáng	
Mã màu	927
Góc chùm sáng (Danh định)	40 °
Phân bố ánh sáng	Chùm sáng rộng 40°
Quang thông (Danh định)	620 lm
Quang thông (Định mức) (Danh định)	620 lm
Cường độ sáng (Danh định)	1100 cd
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Góc chùm sáng định mức	40 °
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K
Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	56,36 lm/W
Độ đồng nhất màu sắc	<6
Chỉ số hoàn màu (Danh định)	90
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Quang thông trong nón 90° (Định mức)	550 lm
Thông số vận hành và điện	
Công suất (Định mức) (Danh định)	11 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	1300 mA
Công suất tương đương	50 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định) instant full light	
Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	70 °C
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Phê duyệt và Ứng dụng	
Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL)	A
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	13 kWh
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869651512900
Tên sản phẩm khác	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696515129
Mã đơn hàng	929001170008

# MASTER LEDspot LV AR111

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	6
Số vật liệu (12 chữ số)	929001170008

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	0,360 kg
---------------------------	----------



## Bản vẽ kích thước




LED D 11-50W 927 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm

## Dữ liệu phân bố ánh sáng





MASTER LEDspot LV AR111 50W G53 927 40D



# MASTER LEDspot LV AR111

## Tuổi thọ



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

