



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitántälaite mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G53 [G53]
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	40 °
Valovirta	570 lm
Valovoima (nim.)	1 150 cd


Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	51,82 lm/W
Väriyhtenäisyys	<3
Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	570 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	- Hz
Syöttötaajuus	- Hz
Virrankulutus	11 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	1 300 mA
Vastaa teholtaan	50 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	AR111
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä

Energiankulutus kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
Full EOC	871869651494800
Paikallisen koodin kuvaus	4720237
Tilauskoodi	51494800
Tuotekoodi (12NC)	929001170102
Paikallinen koodi	4720237
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696514948
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696514955

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D	111 mm	62 mm


Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111


Valonjakotiedot



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

