



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

### Данные о продукции


| Общая информация                     |                    |                                                                        |            |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Цоколь                               | G53 [G53]          | Светоотдача                                                            | 810 лм     |
| Номинальный срок службы              | 40 000 часов       | Сила света (ном.)                                                      | 4 000 cd   |
| Цикл переключения                    | 50 000             | Обозначение цвета                                                      | Белый (WH) |
| Осветительная технология             | LED                | Коррелированная цветовая температура (ном.)                            | 3000 K     |
| Соответствие стандарту EU RoHS       | Да                 | Эффективность (номинальная) (ном.)                                     | 54,00 лм/В |
| Технические характеристики освещения |                    | Постоянство цвета                                                      | <3         |
| Код цвета                            | 930 [CCT of 3000K] | Коэффициент цветопередачи (CRI)                                        | 90         |
| Угол пучка света (ном.)              | 24 °               | Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.) | 70 %       |

MASTER LEDspot LV AR111

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Светоотдача в 90° конусе (номинальная)                 | 810 лм   |
| <b>Эксплуатационные и электрические характеристики</b> |          |
| Частота сети                                           | ~ Hz     |
| Входная частота                                        | ~ Hz     |
| Энергопотребление                                      | 15 В     |
| Ток лампы (ном.)                                       | 1 800 мА |
| Эквивалент мощности                                    | 75 В     |
| Время включения (ном.)                                 | 0,5 s    |
| Время прогрева до 60 % света                           | 0.5 s    |
| Коэффициент мощности (доля)                            | 0.7      |
| Напряжение (ном.)                                      | 12 Вт    |
| <b>Температура</b>                                     |          |
| Температура корпуса максимальная (ном.)                | 74 °C    |
| <b>Системы управления и регулировка яркости света</b>  |          |
| Возможность диммирования                               | Да       |
| <b>Механические компоненты и корпус</b>                |          |
| Форма колбы                                            | AR111    |

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Соответствие требованиям и область применения</b> |                                      |
| Подходит для акцентного освещения                    | Да                                   |
| Энергопотребление кВт-час/1000 ч                     | 17 kWh                               |
| EyeComfort                                           | Да                                   |
| <b>Данные об изделии</b>                             |                                      |
| Название продукта для заказа                         | MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D |
| Полное название продукта                             | MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D |
| Полный код продукта                                  | 871869651498600                      |
| Код заказа                                           | 929001170302                         |
| Материал № (12NC)                                    | 929001170302                         |
| Нумератор — количество на упаковку                   | 1                                    |
| EAN/UPC — продукт/короб                              | 8718696514986                        |
| Нумератор — упаковок на внешний короб                | 6                                    |
| EAN/UPC — короб                                      | 8718696514993                        |

Чертеж размеров




| Product                              | D      | C     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D | 111 мм | 62 мм |


| Product                              |
|--------------------------------------|
| MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D |

MASTER LEDspot LV AR111

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

## MASTER LEDspot LV AR111

