



Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Grâce à sa nouvelle conception d'intégration parfaite, la lampe Master LEDspot LV AR111 fonctionne désormais avec la plupart des luminaires G53, pour une véritable solution de modernisation. La lampe crée un effet visuel éclatant pour les applications commerciales et hôtelières telles que les magasins, les boutiques et les galeries. La lumière de haute qualité fait apparaître les vraies couleurs des produits et met en valeur leur beauté. Elle possède aussi une longue durée de vie, ainsi qu'un flux lumineux et une constance des couleurs élevés. Cette lampe magnifiquement conçue offre un faisceau bien défini avec une multitude d'angles d'ouverture du faisceau, adaptable à diverses applications. Elle emploie non seulement la solution brevetée de Philips pour garantir sa compatibilité avec une large sélection de transformateurs électroniques pour halogènes 12 V standard, mais fournit aussi une intensité de faisceau élevée, équivalente aux spots halogènes AR111 de 50, 75 ou 100 W.

Données du produit


Informations générales			
Culot	G53 [G53]	Angle d'émission du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Durée de vie nominale	40 000 h	Flux lumineux	840 lm
Cycle d'allumage	50 000	Intensité lumineuse (nom.)	4 000 cd
Lighting Technology	LED	Couleur	Blanc (WH)
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Données techniques de l'éclairage		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	56,00 lm/W
Code couleur	930 [CCT of 3000K]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	90

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	770 lm
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	15 W
Courant lampe (nom.)	1 800 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
Température maximale du boîtier (nom.)	74 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	AR111

Approbation et application	
Adapté à l'éclairage d'appoint	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Nom de produit complet	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Full EOC	871869651518100
Code de commande	929001170308
Code 12NC	929001170308
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696515181
Conditionnement par carton	6
EAN/UPC - Boîte	8718696515198


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM

