



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Memberikan sinar aksen hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV AR111 adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. MASTER LEDspot LV AR111 sangat sesuai untuk pencahayaan umum yang mengharuskan cahaya menyala sepanjang waktu, misalnya aplikasi pencahayaan aksen kreatif di toko, restoran, hotel, dan terutama untuk galeri, pameran, dan museum. MASTER LEDspot LV AR111 yang dirancang dengan kuat menawarkan berbagai sudut sinar untuk penyebaran sinar yang ditentukan secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. MASTER LEDspot LV AR111 memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa mengurangi tingkat kecerahan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G53 [G53]
Nominal masa pakai	40.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	930 [CCT of 3000K]
Sudut Cahaya (Nom)	24 °
Flux Cahaya	840 lm
Intensitas Cahaya (Nom)	4.000 cd


Penandaan Warna	Putih (WH)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	56,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	90
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	770 lm
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	- Hz
Frekuensi Input	- Hz
Konsumsi Daya	15 W

MASTER LEDspot LV AR111

Arus Lampu (Nom)	1.800 mA
Watt yang Setara	75 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	cahaya penuh seketika s
Faktor Daya (Fraksi)	0.7
Tegangan (Nom)	12 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	74 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	AR111



Penyetujuan dan Aplikasi	
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	17 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Nama lengkap produk	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
Kode produk lengkap	871869651518100
Kode urutan	929001170308
No. Material (12NC)	929001170308
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696515181
Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696515198

Dimensional drawing



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D	111 mm	62 mm

Photometric data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Photometric data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Lifetime



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

