



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Con il nuovo design perfettamente adattabile, Master LEDspot LV AR111 funziona ora con la maggior parte degli apparecchi per illuminazione G53 come una vera soluzione retrofit. La lampada crea un brillante effetto visivo per le applicazioni negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. La luce di alta qualità riproduce in modo fedele i reali colori della merce e ne mette in risalto la bellezza. La lunga durata è assicurata grazie al mantenimento dei lumen e del colore. L'eccellente design della lampada fornisce un fascio ben definito con un elevato numero di angoli del fascio adattabili a varie applicazioni. Non soltanto viene impiegata la soluzione brevettata Philips per assicurare la compatibilità con un'ampia selezione di trasformatori elettronici alogeni standard 12V, offre anche un'alta intensità di fascio che equivale agli spot alogeni AR111 da 50W, 75W o 100W.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G53 [G53]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	40000 h
Ciclo di commutazione on/off	50.000 X
Tipo tecnico	15-75W
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	927
Angolo del fascio (Nom)	40 °
Flusso luminoso (Nom)	800 lm
Intensità luminosa (Nom)	1400 cd
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	53,33 lm/W
Uniformità del colore	<3
Indice di resa dei colori (Nom)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	800 lm
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	- Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Corrente lampada (Nom)	1800 mA
Wattaggio equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,7


MASTER LEDspot LV AR111

Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	74 °C
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Adatto all'illuminazione d'accento	Yes
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871869651500600
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D
EAN/UPC - Prodotto	8718696515006
Codice d'ordine	51500600
Codice Locale	MLR1117592740
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
N. materiale (12NC)	929001170402
Peso netto (Pezzo)	0,160 kg

Disegno tecnico




LED D 15-75W 927 AR111 40D


Product

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

Fotometrie




MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 40D



MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrie




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Durata



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

