



MASTER LEDspot LV AR111

20AR111/LED/830/F15 DIM 12V FB 1PK 6/1

Avec son nouveau design d'ajustement parfait, le Master DELspot LV AR111 fonctionne désormais avec la plupart des luminaires G53 comme une véritable solution de mise à niveau. La lampe crée un effet visuel brillant pour les applications de vente de détail et de tourisme telles que magasins, salles d'exposition et galerie. La lumière de haute qualité fait ressortir les vraies couleurs dans la marchandise et met en valeur sa beauté. Il dure également longtemps, avec un maintien du flux lumineux et de la couleur élevé. La lampe magnifiquement conçue offre un faisceau bien déterminé avec une multitude d'angles de faisceau pour convenir à diverses applications. Il utilise non seulement la solution brevetée de Philips pour assurer sa compatibilité avec une large sélection de transformateurs électroniques halogènes standard 12 V, il fournit également une intensité de faisceau élevée qui est équivalente aux spots halogènes AR111 de 50 W, 75 W ou 100 W.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G53 [G53]
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	20-100W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3000 K]
Angle du faisceau (nom.)	15 °
Répartition de la lumière	15D [Narrow beam]
Flux lumineux (nom.)	1280 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1280 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10000 cd

Désignation de couleur	White (WH)
Angle de faisceau nominal	15 °
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	64,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Courant de la lampe (nom.)	2400 mA
Équivalent de puissance	100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s


MASTER LEDspot LV AR111

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes

Données de produit

Nom du produit de la commande	20AR111/LED/830/F15 DIM 12V FB 1PK 6/1
EAN/CUP – Produit	046677458560
Code de commande	458562
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12NC)	929001170604
Poids net (pièce)	0,160 kg



Schéma dimensionnel



LED D 20-100W 830 AR111 12D

Product	D	C
20AR111/LED/830/F15 DIM 12V FB 1PK 6/1	111 mm	62,3 mm

Données photométriques



MASTER LEDspot LV AR111

