

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 12D

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thể điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Thông số vận hành và điện	
Đế dui đèn	G53 [G53]	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Tuổi thọ danh định (Danh định)	25000 h	Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định)	70 lm/W
Chu kỳ bật/tắt	50000X	Độ đồng nhất màu sắc	<6
Loại kỹ thuật	20-100W	Chỉ số hoàn màu (Danh định)	80
		LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Thông số kĩ thuật ánh sáng			
Mã màu	840 [CCT 4000K]	Công suất (Định mức) (Danh định)	20 W
Góc chùm sáng (Danh định)	12 °	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	2400 mA
Phân bố ánh sáng	Chùm sáng hẹp 12°	Công suất tương đương	100 W
Quang thông (Danh định)	1400 lm	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Quang thông (Định mức) (Danh định)	1400 lm	Thời gian khởi động tới 60% ánh sáng (Danh định)	instant full light
Cường độ sáng (Danh định)	11000 cd	Hệ số công suất (Danh định)	0.7
Ký hiệu màu sắc	Trắng mát (CW)	Điện áp (Danh định)	12 V
Góc chùm sáng định mức	12 °		

MASTER LEDspot LV AR111

Nhiệt độ

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định) 80 °C

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Có

Phê duyệt và Ứng dụng

Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn Có

Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h 22 kWh

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 871869651526600

Tên sản phẩm khác

MAS LEDspotLV D 20-100W 840

AR111 12D

EAN/UPC - Sản phẩm

8718696515266

Mã đơn hàng

929001170708

Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ

1

Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài

6


Số vật liệu (12 chữ số)

929001170708

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)

0,360 kg



Bản vẽ kích thước



LED D 20-100W 840 AR111 12D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 12D	111 mm	62,3 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng



MASTER LEDspot LV AR111

