



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitälaitte mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G53 [G53]	Värimerkki	Valkoinen (WH)
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia	Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Sytytys	50 000	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	60,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Väriyhtenäisyys	<3
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valaistuksen tekniset tiedot		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]	Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	1 200 lm
Keilakulma (nim.)	24 °	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Valovirta	1 200 lm	Viivatiheys	- Hz
Valovoima (nim.)	6 000 cd	Syöttötaajuus	- Hz
		Virrankulutus	20 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	2 400 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	AR111
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä



Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D
Full EOC	871869670743200
Tilauskoodi	70743200
Tuotekoodi (12NC)	929001170902
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696707432
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696707449

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111 mm	62 mm

Valonjakotiedot




General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

