



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D

MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentstråle og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer. Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 har forskjellige spredningsvinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G53 [G53]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk type	20-100W

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysfordeling	25D [Medium beam]
Lysstrøm (nom.)	1200 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1200 lm
Lysintensitet (nom.)	6000 cd

Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lyskjeglevinkel (nominell)	24 °
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	60,00 lm/W
Fargesamsvar	<3
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1200 lm

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	20 W
lyskildestrom (nom.)	2400 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Effekten som tilsvare	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Egnet til effektbelysning	Yes

Energiforbruk kWh/1000 t	22 kWh
--------------------------	--------

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869670743200
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D
EAN/UPC – produkt	8718696707432
Bestillingskode	70743200
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929001170902
Nettovekt (stykk)	0,160 kg



Målskisse



MAS LEDspot LV D 20-100W 830 AR111 24D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D	111 mm	62 mm


Fotometriske data





LEDspot, LEDspotLV 20-100W AR111 830 24D

MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data



Levetid



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

