



AR111 DEL

20AR111/LED/830/F25 DIM 12V 6/1

Avec son nouveau design élégant, la lampe AR111 DEL MasterClass Philips crée un effet visuel vif. Grâce à l'excellent rendu de l'ICR supérieur à 90 et R9>50, les couleurs restent vibrantes et naturelles, mettant encore plus en valeur les objets.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G53 [G53]
Durée de vie nominale	25 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux	1 280 lm
Intensité lumineuse (nom.)	5 800 cd
Désignation de couleur	Blanc (BLC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	64 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	- Hz
Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation	20 W
Courant de la lampe (nom.)	2 400 mA

Équivalent de puissance	100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	AR111

Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Données de produit	
Nom du produit de la commande	20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1
Nom complet du produit	20AR111/LED/830/F25 DIM 12V 6/1

AR111 DEL

Code de commande	458570
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001170904
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677458577



Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677458572

Schéma dimensionnel




Product	D	C
20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1	111 mm	62 mm

Données photométriques



General uniform lighting - 20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1


Light Distribution Diagram - 20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1




Spectral Power Distribution Colour - 20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK
6/1

AR111 DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1



Lumen Maintenance Diagram - 20AR111/LED/830/F25 DIM 12V FB 1PK 6/1

