

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D MASTER LEDspot LV AR111

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thể điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.



Our Eco passport



Năng lượng

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Có
- Hiệu suất chiếu sáng (Định mức) (Danh định): 64 lm/W
- Công suất (Định mức) (Danh định): 20 W



Tuần hoàn

- Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h



Bao bì

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,560 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,045 kg



Vật liệu

- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: No



Trọng lượng & Chất liệu

- Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,360 kg