



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D

Új, tökéletesen illeszkedő dizájnya révén a Master LEDspot LV AR111 most már a legtöbb G53 lámpatesttel kombinálható valódi kiegészítő megoldásként. A lámpa ragyogó vizuális hatást ér el a kiskereskedelmi és vendéglátási alkalmazásokban, például boltokban, bemutatótermekben és galériákban. A minőségi világítás kihozza az áruk színét, és kiemeli a szépségüket. Tartós megoldás nagy fényáram- és színmegmaradással. A dizájnos lámpák jól körülhatárolt fénysugárral rendelkeznek, és sokféle sugárzási szöget biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz. A Philips szabadalmaztatott megoldása révén a termék a standard 12 V-os elektronikus halogén transzformátorok széles választékával kompatibilis. A termékek az 50, 75 és 100 W-os AR111 halogén spotlámpáékval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosítanak.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G53 [G53]
Névleges élettartam	25 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	24 fok
Fényáram	1 250 lm
Fényerősség (névleges)	6 100 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	62,50 lm/W
Szinkonzisztencia	<3
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	1 250 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	20 W
Fényforrás árama (névleges)	2 400 mA
Teljesítmény-egyenérték	100 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Felfutási idő 60%-os fényáramig	0.5 s
Teljesítménytényező (tört)	0.7
Feszültség (névleges)	12 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	AR111
------------------------	-------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
-------------------------------	------

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	22 kWh
--------------------------------	--------

EyeComfort	Igen
------------	------

Termékek

A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D
----------------------------	--

Teljes terméknév	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D
------------------	--

Full EOC	871869672532000
----------	-----------------

Rendelési kód	72532000
---------------	----------

Cikkszám (12NC)	929001171002
-----------------	--------------

Számláló – mennyiség csomagonként	1
-----------------------------------	---

EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696725320
-----------------------------	---------------



Számláló – csomag külső dobozonként	6
-------------------------------------	---

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696725337
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D	111 mm	62 mm

Fotometriai adatok




General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 24D

