



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitäntälaitte mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G53 [G53]	Vastaava värilämpötila (nim.)	Lämmin valkoinen (WW)
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	2700 K
Sytytys	50 000	Väriyhtenäisyys	58,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	<3
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	80
Valaistuksen tekniset tiedot		Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	70 %
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Keilakulma (nim.)	40 °	Viivatiheys	- Hz
Valovirta	1 160 lm	Syöttötaajuus	- Hz
Valovoima (nim.)	2 300 cd	Virrankulutus	20 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	2 400 mA
Vastaa teholtaan	100 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	12 V

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	AR111
-------------------	-------

Merkinnät ja luokitukset


Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
--------------------------------	-------

Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Full EOC	871869670745600
Tilauskoodi	70745600
Tuotekoodi (12NC)	929001171102
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696707456
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696707463

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111 mm	62 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

