



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Nhờ thiết kế mới phù hợp hoàn hảo, Master LEDspot LV AR111 tương thích với hầu hết các bộ đèn G53 như một giải pháp nâng cấp đích thực. Đèn mang lại hiệu ứng thị giác tuyệt vời phù hợp cho sử dụng trong cửa hàng bán lẻ và khách sạn, phòng trưng bày và triển lãm. Ánh sáng chất lượng cao mang đến màu sắc chân thực và tôn lên vẻ đẹp cho hàng hóa. Đèn hoạt động bền bỉ, duy trì quang thông mạnh mẽ, bảo toàn màu sắc tốt. Đèn được thiết kế tinh xảo, tạo ra chùm sáng sắc nét với đa dạng góc chùm sáng, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Không chỉ áp dụng giải pháp được cấp bằng sáng chế của Philips để đảm bảo tương thích với nhiều loại biến thể điện tử halogen tiêu chuẩn 12V, đèn còn mang lại cường độ chiếu sáng cao tương đương với đèn halogen AR111 50W, 75W hoặc 100W.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Độ đồng nhất màu sắc	
Đế dui đèn	G53 [G53]	Chỉ số hoàn màu (CRI)	<3
Tuổi thọ danh định	25.000 h	LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	80
Chu kỳ bật/tắt	50.000		70 %
Công nghệ chiếu sáng	LED		
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có		
Thông tin kỹ thuật về đèn		Vận hành và điện	
Mã màu	827 [CCT of 2700K]	Tần số dòng	- Hz
Góc chùm sáng (Danh định)	40 °	Tần số đầu vào	- Hz
Quang thông	1.300 lm	Mức tiêu thụ điện	20 W
Cường độ sáng (Danh định)	2.300 cd	Dòng điện bóng đèn (Danh định)	2.400 mA
Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)	Công suất tương đương	100 W
Nhiệt độ màu tương ứng (Nom)	2700 K	Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	65 lm/W	Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0,5 s
		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0,7

MASTER LEDspot LV AR111

Điện áp (Danh định)	12 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	80 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	AR111
Phê duyệt và ứng dụng	
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Có
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	22 kWh



Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
Mã sản phẩm đầy đủ	871869671087600
Mã đơn hàng	929001171108
Số vật liệu (12NC)	929001171108
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696710876
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8718696710883

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D	111 mm	62 mm

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Dữ liệu phân bố ánh sáng




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

Tuổi thọ



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D

