



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Med sit nye design passer Master LED-spot LV AR111 nu til de fleste G53-armaturer som en optimal eftermonteringsløsning. Lyskilden skaber en strålende visuel effekt i anvendelser i detailhandlen og hotel- & restaurantbranchen, f.eks. i butikker, udstillingslokaler og gallerier. Lyset i høj kvalitet får de ægte farver frem i varerne og fremhæver deres skønhed. Den har også en lang levetid med en enestående vedligeholdelse af lumen og farver. Den smukke lyskilde udsender en veldefineret stråle med mange spredningsvinkler, så den passer til mange forskellige anvendelsesområder. Den anvender Philips' patenterede løsning for at sikre, at den er kompatibel med et bredt udvalg af elektroniske halogentransformere i standardudførelse med 12 V og har samtidigt en høj lysintensitet svarende til AR111 halogenspots med 50 W, 75 W eller 100 W.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	G53 [G53]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	59,00 lm/W
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	<3
Skiftecyklus	50.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	1.180 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Linjefrekvens	- Hz
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Indgangsfrekvens	- Hz
Lysstrøm	1.180 lm	Strømforbrug	20 W
Lysstyrke (nom.)	2.350 cd	Lyskildens strømstyrke (nom.)	2.400 mA
Farvebetegnelse	Hvid (WH)	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Opstartstid (nom.)	0,5 s
		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	AR111
Godkendelse og anvendelsesområde	
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
EyeComfort	Ja



Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
Full EOC	871869670747000
Ordrekode	70747000
Materialenr. (12NC)	929001171202
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696707470
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696707487

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

