



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

De Master LEDspot LV AR111, met zijn nieuwe perfect-fit ontwerp, vervangt de meeste verlichting met een G53 lampvoet en is daarmee een echte renovatieoplossing. De lamp creëert een briljant visueel effect voor toepassingen in de detailhandel en horeca zoals winkels, showrooms en galerijen. Het hoogwaardige licht verfraait, accentueert en brengt de ware kleuren naar voren. De Master LEDspot LV AR111 heeft een lange levensduur met langdurig lumen- en kleurbehoud. De prachtig ontworpen lamp levert een goed gedefinieerde lichtbundel met een groot aantal bundelhoeken die passen bij uiteenlopende toepassingen. De Master LEDspot LV AR111 maakt gebruik van TransforMax. TransforMax is een door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van elektronische transformatoren (12V) garandeert. De lamp geeft verder een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met AR111 halogeenspots van 50 W, 75 W of 100 W.

Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	G53 [G53]	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Nominale levensduur	25.000 hr	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Schakelcyclus	50.000	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	59,00 lm/W
Lamptype	LED	Kleurconsistentie	<3
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	80
Gegevens lichttechniek		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	1.180 lm
Bundelhoek (nom.)	40 graden	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	1.180 lm	Ingangsfrequentie	- Hz
Lichtsterkte (nom.)	2.350 cd	Ingangsfrequentie	- Hz
		Energieverbruik	20 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampstroom (nom.)	2.400 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.7
Spanning (nom.)	12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	AR111
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja



Energieverbruik kWh/1.000 uur	22 kWh
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
Volledige productnaam	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
Full EOC	871869670747000
Bestelcode	70747000
Materiaalnr. (12NC)	929001171202
Lokale code	MSAR100W83040D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707470
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718696707487

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometrische gegevens




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

