



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D

Cu noul design care se potrivește perfect, Master LEDspot LV AR111 funcționează acum cu majoritatea corpurilor de iluminat G53 și reprezintă o soluție reală pentru montarea pe vechile instalații. Lampa creează un efect vizual strălucitor și are aplicații în magazine și în industria hotelieră, în spații precum magazine, showroomuri sau galerii. Lumina de înaltă calitate evidențiază culorile reale ale bunurilor expuse și subliniază frumusețea acestora. Acesta are și o durată mare de viață, împreună cu o întreținere puternică a fluxului luminos și a culorilor. Lampa, cu un design minunat, oferă un fascicul luminos bine definit, cu o multitudine de unghiuri de distribuție luminoasă și se potrivește la o diversitate de aplicații. Pe lângă faptul că aceasta adoptă soluția patentată Philips, care asigură compatibilitatea cu o gamă largă de transformatoare electrice de halogen de 12V standard, aceasta oferă și o intensitate ridicată a fasciculului luminos, echivalentă cu cea a spoturilor AR111 de 50W, 75W sau 100W.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G53 [G53]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	25000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	20-100W
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	40 °
Flux luminos (nom.)	1250 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	2400 cd

Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	62,50 lm/W
Consistență culori	<3
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos lampă con 90°	1250 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	- Hz
Putere consumată (W) (Nom)	20 W
Curent lampă (nom.)	2400 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V

Temperature

Cutie T maximum (nom.)	80 °C
------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes

Consum de energie kWh/1000 h	22 kWh
------------------------------	--------

Product Data

Cod complet produs	871869672534400
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D
	AR111 40D
EAN/UPC - Produs	8718696725344
Cod de comandă	72534400
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioară	6
Material nr. (12NC)	929001171302
Greutate netă (bucată)	0,160 kg


Cote




LED D 20-100W 840 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111 mm	62 mm

Date fotometrice




MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 840 40D





MASTER LEDspot LV AR111

Date fotometrice



Durată de viață



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

