



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D

Vďaka novému, plne kompatibilnému tvaru možno Master LEDspot LV AR111 použiť vo väčšine svietidiel s objímkou G53 ako skutočnú priamu náhradu za existujúce svetelné zdroje. Svetelný zdroj vytvára vizuálne žiarivý efekt vhodný pre aplikácie v maloobchode a priestoroch HoReKa, ako napríklad v obchodoch, výkladoch a galériách. Vysoká kvalita svetla zdôrazní skutočné farby tovaru a podčiarkne jeho krásu. Svetelný zdroj má dlhú životnosť s vysokým zachovaním svetelného toku a farebného podania. Nádherný dizajn svetelného zdroja ponúka výrazne definovaný lúč s viacerými uhlami vyžarovania pre rôzne aplikácie. Nielenže je plne kompatibilný (patentované riešenie Philips) so širokou škálou štandardných 12V halogénových transformátorov, ale ponúka aj osvetlenie vysokej intenzity ekvivalentné k reflektorovým halogénovým žiarovkám typu AR111 50 W, 75 W alebo 100 W.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie			
Pätica	G53 [G53]	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno	Merný výkon (menovitý) (nom.)	62,50 lm/W
Nominálna životnosť (nom.)	25000 h	Konzistencia farieb	<3
Spínací cyklus	50 000X	Index podania farieb (nom.)	80
Technický typ	20-100W	LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1250 lm
Svetelné technické		Prevádzkové a elektrické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]	Vstupná frekvencia	- Hz
Uhol vyžarovania (nom.)	40 °	Power (Rated) (Nom)	20 W
Svetelný tok (nom.)	1250 lm	Prúd svetelného zdroja (nom.)	2400 mA
Intenzita svetla (nom.)	2400 cd	Ekvivalentný výkon	100 W
Označenie farby	studená biela (CW)	Čas spustenia (nom.)	0,5 s

MASTER LEDspot LV AR111

Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.7
Napätie (nom.)	12 V

Teplota

Maximálna teplota krytu (nom.)	80 °C
--------------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A
Vhodné pre akcentačné osvetlenie	Yes

Spotreba energie kWh/1 000 h	22 kWh
------------------------------	--------

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869672534400
Objednávkový názov produktu	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D
EAN/UPC – produkt	8718696725344
Objednávkový kód	72534400
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	6
Č. materiálu (12NC)	929001171302
Čistá hmotnosť (kus)	0,160 kg


Rozmerový obrázok




LED D 20-100W 840 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje




MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 840 40D





MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje



Životnosť



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

