



CorePro LEDcandle

Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	5.5-40W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	827 [CCT de 2700 K]
Fluxo luminoso (Nom.)	470 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	470 lm
Designação da cor	Warm White (WW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	90,91 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	50 mA
Potência equivalente	40 W


Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0.5 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	85 °C
Controles e regulação	
Regulável	false
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A+
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869650763600
Nome de produto da encomenda	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45
	CL
EAN/UPC – Produto	8718696507636

CorePro LEDcandle

Código de encomenda	50763600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001175302

Peso líquido (Peça)	0,040 kg
---------------------	----------


Desenho dimensional





LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 CL

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm

Dados fotométricos




CorePro LEDlustre 40W E27 827 CL P45 ND




CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

