



# MASTER LEDtube EM/ secteur T8

## MAS LEDtube 600mm 10W830 T8 I

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue garantissent que ce tube maîtrise toutes les applications exigeantes.

### Mises en garde et sécurité

- REMARQUE : l'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie nominale	40 000 h
Cycle d'allumage	50 000
Lighting Technology	LED
Conforme à la directive RoHS UE	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	160 degré(s)
Flux lumineux	1 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6

Indice de rendu de couleur (IRC)	83
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	10 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C


## MASTER LEDtube EM/secteur T8

Température maximale du boîtier (nom.)	60 °C
<b>Commandes et gradation</b>	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Longueur du produit	600 mm
<b>Approbation et application</b>	
Produit à faible consommation	Oui
Adapté à l'éclairage d'appoint	Non
Marques d'homologation	Conformité à la directive RoHS Certificat KEMA Keur Marquage CE
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	10 kWh

### Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDtube 600mm 10W830 T8 I
Nom de produit complet	MAS LEDtube 600mm 10W830 T8 I
Full EOC	871869651122000
Code de commande	929001178808
Code 12NC	929001178808
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8718696511220
Conditionnement par carton	10
EAN/UPC - Boîte	8718696511237

### Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm 10W830 T8 I	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

