



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtfarbe	
Sockel	E14 [E14]	Warmweiß (WW)	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Schaltzyklus	20.000	Nennlichtausbeute (nom.)	110 lm/W
Beleuchtungstechnologie	LED	Farbkonsistenz	<6
EU RoHS-konform	Ja	Farbwiedergabeindex (CRI)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichtstrom	250 lm		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	2,3 W
Lampenstrom (Nom)	24 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45 mm]


Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Bestell-Produktname	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL
Gesamt-Produktcode	871869651771000
Bestellcode	51771000
Material-Nr. (12NC)	929001180202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696517710
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696517727

Abmessungsskizzen



Product

CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Product	D	C
CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL	45 mm	80 mm

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten

Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster ND 2.3-25W E14 WW P45 CL

