



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

Gama MASTER LEDbulb oferă o strălucire dimabilă pentru o atmosferă primitoare, caldă, ceea ce îl face ideal pentru aplicații de iluminat general în industria hotelieră. Designul unic radiază lumină caldă în toate direcțiile, oferind o adevărată alternativă pentru lămpile cu incandescență. Aceste lămpi sunt adecvate în special pentru zonele publice, cum ar fi holurile, coridoarele, casa scărilor, unde lumina este permanent aprinsă. Compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie de tip E27 și concepute pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor incandescente, MASTER LEDbulb oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii. Pot fi folosite împreună cu cele mai multe variatoare „leading edge”, asigurând un randament și mai mare și în același timp ajutând la crearea atmosferei dorite.

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru folosirea în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau a luminilor ce semnalizează ieșirile.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Durată de viață nominală	25.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	822-827 [tunable warm white]
Flux luminos	1.521 lm

Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Randament luminos (nominal) (nom.)	101 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz

MASTER LEDbulb

Consum de curent	15 W
Curent lampă (nom.)	84 mA
Echivalent putere	100 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	105 °C
-----------------------	--------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	A67 [A 67 mm]
-----------	---------------

Aprobare și aplicație


Produs eficient energetic	Da
---------------------------	----

Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh

Date despre produs


Nume comandă produs	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
	FR
Numele complet al produsului	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Full EOC	87186965555200
Cod de comandă	55555200
Număr material (12NC)	929001184402
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696555552
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696555569

Cote




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

