



Đèn MASTER Plastic LEDbulbs

MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

Dòng sản phẩm bóng đèn MASTER Plastic LEDbulb mang lại hiệu ứng ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng để tạo ra một bầu không khí ấm cúng, thân thiện, lý tưởng cho các ứng dụng chiếu sáng thông thường trong ngành khách sạn. Thiết kế độc đáo của dòng sản phẩm này tỏa ra ánh sáng ấm áp theo mọi hướng, khiến chúng trở thành một sự thay thế thực sự cho đèn sợi đốt. Chúng đặc biệt thích hợp cho các khu vực công cộng như sảnh, hành lang, gầm cầu thang, nơi đèn luôn bật. Tương thích với các phụ kiện hiện có với dui đèn E27 và được thiết kế để trang bị thêm cho bóng đèn sợi đốt, MASTER Plastic LEDbulb giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 80% so với đèn sợi đốt truyền thống và cung cấp chất lượng ánh sáng tuyệt vời. Bằng cách cung cấp tuổi thọ 25.000 giờ, loại đèn này giúp giảm chi phí bảo trì. Chúng có thể được sử dụng cùng với hầu hết các thiết bị điều chỉnh độ sáng tiên tiến hàng đầu, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời giúp tạo ra bầu không khí mong muốn.

Cảnh báo và An toàn

- Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C
- Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và dui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)
- Không lắp đặt cùng với các linh kiện của bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp hoặc đèn thoát hiểm

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Thông tin kỹ thuật về đèn	
Đế dui đèn	E27 [E27]	Mã màu	822-827 [tunable warm white]
Tuổi thọ danh định	25.000 h	Quang thông	1.521 lm
Chu kỳ bật/tắt	50.000	Ký hiệu màu sắc	Trắng ấm (WW)
Công nghệ chiếu sáng	LED	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	101 lm/W
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có	Độ đồng nhất màu sắc	<6
		Chỉ số hoàn màu (CRI)	80

Đèn MASTER Plastic LEDbulbs

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %
Vận hành và điện	
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	15 W
Dòng điện bóng đèn (Danh định)	84 mA
Công suất tương đương	100 W
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s
Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng	0.5 s
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.7
Điện áp (Danh định)	220-240 V
Nhiệt độ	
Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)	105 °C
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Hình dạng bóng đèn	A67 [A 67 mm]

Phê duyệt và ứng dụng	
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng	Có
Phù hợp với chiếu sáng tạo điểm nhấn	Không
Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h	15 kWh
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm khác	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Tên sản phẩm đầy đủ	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Mã sản phẩm đầy đủ	87186965555200
Mã đơn hàng	929001184402
Số vật liệu (12NC)	929001184402
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8718696555552
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	6
EAN/UPC - Vỏ	8718696555569

Bản vẽ kích thước




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	70,6 mm	137,2 mm

Đèn MASTER Plastic LEDbulbs


Dữ liệu phân bố ánh sáng



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR



General uniform lighting - MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR

