



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

Το CorePro R7S είναι ένας λαμπτήρας αντικατάστασης για παραδοσιακούς γραμμικούς λαμπτήρες R7S διπλού άκρου. Η σχεδίαση «φως παντού» παράγει φως ακριβώς όπως ένας λαμπτήρας αλογόνων. Μέσα από τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού που διαθέτουν λειτουργία βαθιάς ρύθμισης έντασης, η οποία εξασφαλίζει μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν χρησιμοποιείται φωτιστικό με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7S [R7s]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	20.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	300 μοίρα(ες)
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	124 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %


Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	6,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	65 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,5
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	Γραμμικό

CorePro LEDlinear MV

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	7 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830
Πλήρες όνομα προϊόντος	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
Full EOC	871869652253000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	LED6.5/R7S/830


Κωδικός παραγγελίας	52253000
Αρ. υλικού (12NC)	929001186102
Τοπικός κωδικός	LED6.5/R7S/830
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696522530
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696522547

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



General Uniform Lighting



Calculus Photometrics 45

Polina L. Johnson B.S.

Page 1/1

Accent Lighting Spots - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro LEDlinear MV

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 6.5-60W 830

